

ESCHENBACH

**Ročna lupa s svetilko powerlux, Tip: 3,5/8000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	490820 3,5/8000
GTIN	4048347290940
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

- **Velika povečava 20 dpt/5× pri velikem vidnem polju.**
- **Najboljša kakovost preslikave zaradi asferičnosti, nezlomljiva leča iz umetne mase (PXM®), prevleka cera-tec®.**
- **Optimalna osvetlitev brez sence z 2 nasproti ležečima diodama SMD-LED.**
- **Tipalo z mehkim oprijemom za VKLOP/IZKLOP, jasno potrdilo o vklopu, preprosto upravljanje.**
- **Izklopna avtomatika: osvetlitev se po 30 minutah samodejno izklopi.**

Binokularna uporaba.

**Obseg dobave:**

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6 in etuijem iz trde pene.

**Tehnični opis**

Barvna temperatura	pribl. 8000 (hladna bela svetloba) K
Povečava (x-krat)	3,5
Ø leče	54 mm
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6

Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta leče	asferična
Razsvetljava	SMD-LED
Pakiranje	Etui iz trde pene
Vrsta izdelka	Ročna lupa s svetilko

---

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------