

**Garant****Samozatezna visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom, MK držalo: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341122 3
GTIN	4045197880741
Razred artikla	31K

**Opis****Izvedba:**

**Visokozmogljiva** tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

- **Vrtalna glava in MK držalo tvorita enoto.**
- **Visoka točnost krožnega teka, optimalna togost.**
- **Enostavna in hitra zamenjava zaradi kratke izvedbe, primerne za stroje z majhnim delovnim območjem.**

**Uporaba:**

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

**Standard:****DIN 238****Napotek:**

Učinek samodejnega vpenjanja deluje le pri teku v desno.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø	50 mm
L <sub>1</sub> zaprta	97,5 mm
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
L <sub>1</sub> odprta	85 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

