

Garant**Precizna vrtljiva stružna konica s podaljšano konico, Največji Ø/morse konus: 86/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321360 86/4
GTIN	4045197882400
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Orodje v celoti kaljeno in brušeno.**
- **Razporeditev ležajev za velike aksialne sile.**
- **Trajno mazanje brez vzdrževanja.**
- **Tesnjenje gredi preprečuje prodiranje umazanije in hladilnega sredstva.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

- **Kombinirano orodje za standardno centriranje in obdelavo cevi.**
- **Odlična večnamenska konica za univerzalno uporabo na ročnih in CNC-strojih.**

minimalni Ø d: 19 mm

Krajša dolžina glave L₁: 93,5 mm

Dolžina glave L: 121,5 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Maksimalno število vrtljajev: 3200 min⁻¹

za maso obdelovanca: 550 kg

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3200 min ⁻¹
za maso obdelovanca	550 kg
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Dolžina glave L	121,5 mm
Kot konusa a	60 stopinj
Krajša dolžina glave L ₁	93,5 mm
minimalni Ø d	19 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica