



Mehka kladiva s trikomponentnim ročajem in zamenljivimi najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom, Ø glave kladiva: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754170 50
GTIN	8024886013888
Razred artikla	76D

Opis

Izvedba:

S skoraj nezlomljivim trikomponentnim ročajem (aluminijasto jedro, komponenta iz poliamida in kavčuka), dokovan vrat ročaja in dodatni ščitnik ročaja.

Močan kovinski srednji del.

Prednosti:

Nezlomljivo, ergonomično, nedrseče, **brez vibracij, ne obremenjuje sklepov.**

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180.

Tehnični opis

Material ročaja	Jedro iz aluminijeve zlitine
Dolžina ročaja	320 mm
Ø glave kladiva	50 mm
Masa	0,98 kg
Dolžina glave z nastavki	117 mm
Za material	Najlon, beli, 100 Shore
Ročaj	3-komponentni ročaj
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona, kos \emptyset glave kladiva 50
mm

754180 50