

**Tesarsko kladivo, zavita izvedba, Masa brez ročaja: 567g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	751330 567
GTIN	8024886009553
Razred artikla	76D

Opis**Izvedba:**

Glava kladiva kovana v utopu, kaljena in popuščana. Z brušeno peto in dobro izdelanim sekačem. Velika varnost pred poškodbami zaradi fiksno vtisnjene ročaja iz pravokotne aluminijaste cevi in dobro oprijemljivega ročaja.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	325 mm
Masa brez ročaja	567 g
Peta	brušeno
Površina	polirane
Vrsta izdelka	Kladiva