

Garant**LED svetilka z lupo, Ø leče: 72mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491490 72
GTIN	4045197685360
Razred artikla	41M

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva, lepo oblikovana svetilka z lupo. Glava, vrat in cev ob vznožju svetilke so iz robustne kovine.

- **Specialno zasnovan pokrov svetilke z vgrajeno optiko fokusira svetlobo brez bleščanja, z minimalno razpršitvijo svetlobe na delovno površino (4-krat več svetlobe na W kot pri primerljivi fluorescentni svetilki, življenjska doba pribl. 50000 ur = 6 let, 24 ur na dan).**
- **Leča iz umetne mase brez popačenja s trdo prevleko.**
- **Sodoben, zelo učinkovit koncept osvetlitve, sestavljen iz 63 svetlečih diod na okrogli ploščici.**
- **Senzor na dotik s prstom za vklop, izklop in zatemnitev svetilke.**
- **Zaradi gibljivega vratu iz kakovostne gibljive cevi in vitke, praktične izvedbe je LED svetilka z lupo uporabna na vseh mestih.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Zmogljiva, lepo oblikovana svetilka z lupo. Glava, vrat in cev ob vznožju svetilke so iz robustne kovine.

- **Specialno zasnovan pokrov svetilke z vgrajeno optiko fokusira svetlobo brez bleščanja, z minimalno razpršitvijo svetlobe na delovno površino (4-krat več svetlobe na W kot pri primerljivi fluorescentni svetilki, življenjska doba pribl. 50.000 ur = 6 let, 24 ur na dan).**
- **Leča iz umetne mase brez popačenja s trdo prevleko.**
- **Sodoben, zelo učinkovit koncept osvetlitve, sestavljen iz 63 svetlečih diod na okrogli ploščici.**

- **Senzor na dotik s prstom za vklop, izklop in zatemnitev svetilke.**
- **Zaradi gibljivega vratu iz kakovostne gibljive cevi in vitke, praktične izvedbe je LED-svetilka z lupo uporabna na vseh mestih.**

Prednosti:

6 let 100-odstotna osvetlitev brez stroškov vzdrževanja. Enostavno in hitro čiščenje (zaprt sistem). Neobčutljiva za vibracije. Funkcionalna oblika.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom 100–240 V, prevleko za lečo in pritrdilno spono art. 491492, vel. TK.

Dodatni pribor:

Noga za pritrditev na mizo art. 491492 vel. TF.

Napotek:

Nadaljnje noge za mize ali stroje po ponudbi. Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Tehnični opis

Povečava (x-krat)	2,3
Ø leče	72 mm
Prevesna dolžina	ca. 750 mm
Ø glave	122 mm
Debelina glave	13 mm
Število svetlečih diod	63
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Lupe s svetilko

Pribor

Namizna noga za LED svetilko z lupo Tip TK	491492 TK
Namizna noga za LED svetilko z lupo Tip TF	491492 TF