

ESCHENBACH

Ročna lupa s svetilko powerlux, Tip: 7/8000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	490820 7/8000
GTIN	4048347290964
Razred artikla	49A

Opis**Izvedba:**

- **Velika povečava 20 dpt/5x pri velikem vidnem polju.**
- **Najboljša kakovost preslikave zaradi asferičnosti, nezlomljiva leča iz umetne mase (PXM[®]), prevleka cera-tec[®].**
- **Optimalna osvetlitev brez sence z 2 nasproti ležečima diodama SMD-LED.**
- **Tipalo z mehkim oprijemom za VKLOP/IZKLOP, jasno potrdilo o vklopu, preprosto upravljanje.**
- **Izklopna avtomatika: osvetlitev se po 30 minutah samodejno izklopi.**

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6 in etuijem iz trde pene.

Tehnični opis

Ø leče	54 mm
Povečava (x-krat)	7
Barvna temperatura	pribl. 8000 (hladna bela svetloba) K
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje

Vrsta leče	asferična
Razsvetljava	SMD-LED
Pakiranje	Etui iz trde pene
Vrsta izdelka	Ročna lupa s svetilko

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------