

**Obročna svetilka z lupo, Ø leče: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491545 100
GTIN	4045197699169
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Svetilka z lupo s kakovostnimi SMD-LED diodami za nebleščeče in enakomerno osvetljen delovni prostor. Slike z ostrimi robovi brez popačenja. Obstojne LED diode (do 50000 ur), mala poraba energije. 48 SMD svetlečih diod. Vklj. z dodatno lečo z Ø 22 mm za 3,5-kratno povečavo.

Obseg dobave:

Vklj. s prevleko za lečo, namizno spono za debelino plošče od 10–62 mm (vel. 100 z nogo za namestitev na mizo).

Napotek:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Tehnični opis

Ø leče	100 mm
Povečava (x-krat)	1,75
Dolžina zgloba A	140 mm
Ø glave	180 mm

Dolžina zgloba B	165 mm
Število svetlečih diod	48
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Lupe s svetilko