

**Mitutoyo****Linearna merilna palica, efektivna merilna dolžina L<sub>0</sub>: 150mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499240 150
GTIN	4946368854144
Razred artikla	44D

## Opis

### Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Enostavna namestitev in instalacija.**

### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Uporaba:

Za natančno zajemanje in pozicioniranje aksialnih premikov npr. na rezkalnih strojih, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za preureditev orodnih strojev na digitalni prikaz.

### Napotek:

**Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom art. 499356.**

## Tehnični opis

Razdalja med sredinama izvrtin L <sub>2</sub>	308 mm
efektivna merilna dolžina L <sub>0</sub>	150 mm
maksimalni hod merilne glave L <sub>1</sub>	170 mm
Celotna dolžina L <sub>3</sub>	328 mm

Točnost merjenja (20°)	7 µm
Širina	22 mm
Dolžina kabla	3,4 m
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Omrežno napajanje
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

---

## Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2