

HOLEX**Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 47****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480450 47
GTIN	4045197208217
Razred artikla	42K

Opis**Izvedba:**

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 – 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane. **Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:** vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Točnost 1 za preverjanje kontrolnih meril in šablon.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,005 mm
Korak 0,01: 21 kos 1,00–1,20 mm
Korak 0,1: 8 kos 1,3 – 2,0 mm
Korak 1,0: 8 kos 3,0–10 mm
Korak 10,0: 9 kos 25 – 100 mm

Tehnični opis

Število merilnih kladic	47
Standard	DIN EN ISO 3650

Kakovost	1
Trdota	64 - 66 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

DAkS-kalibriranje Vsebina garniture 47	Garnitura merilnih kladic iz jekla 020860 47
Kalibriranje Vsebina garniture 47	Garnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike 020850 47