



Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 87



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	480450 87
GTIN	4045197208224
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 – 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane. **Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:** vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Točnost 1 za preverjanje kontrolnih meril in šablon.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 0,5; 1,0 mm

Korak 0,001: 9 kos 1,001–1,009 mm

Korak 0,01: 50 kos 1,01 – 1,5 mm

Korak 0,5: 17 kos 2 – 10 mm

Korak 10,0: 9 kos 25 – 100 mm

Tehnični opis

Število merilnih kladic	87
Standard	DIN EN ISO 3650

Kakovost	1
Trdota	64 - 66 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

DAkS-kalibriranje Vsebina garniture 87	Garnitura merilnih kladic iz jekla 020860 87
Kalibriranje Vsebina garniture 87	Garnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike 020850 87