

Mitutoyo**Linearna merilna palica, efektivna merilna dolžina L0: 350mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 499240 350 |
| GTIN | 4946368854182 |
| Razred artikla | 44D |

Opis

Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Enostavna namestitev in instalacija.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zajemanje in pozicioniranje aksialnih premikov npr. na rezkalnih strojih, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za preureditev orodnih strojev na digitalni prikaz.

Napotek:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom art. 499356.

Tehnični opis

| | |
|---|--------|
| Celotna dolžina L ₃ | 538 mm |
| maksimalni hod merilne glave L ₁ | 380 mm |
| Širina | 22 mm |
| Točnost merjenja (20°) | 7 µm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Razdalja med središčinama izvrtin L_2 | 518 mm |
| efektivna merilna dolžina L_0 | 350 mm |
| Dolžina kabla | 3,4 m |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitve ničelne točke |
| Merilno orodje | digitalni |
| Vrsta izdelka | Linearna merila |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2 | 499356 2 |
| Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3 | 499356 3 |