

Garant**Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 1,04mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 481030 1,04 |
| GTIN | 4045197208446 |
| Razred artikla | 41L |

Opis**Izvedba:**

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.

Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. **Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.**

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|---|
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Nazivna mera | 1,04 mm |
| Standard | DIN EN ISO 3650 |
| Kakovost | 0 |
| Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
| Kalibriranje | L2 |

Vrsta izdelka

Merilne kladice

StoritveKalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike
maksimalna dolžina 100 mm

028060 100

DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice maksimalna
dolžina 100 mm

028140 100