

Mitutoyo**Vgradno pomično merilo IP66 vodoravno, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499401 100
GTIN	2050001051158
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Vgradno pomično merilo z elektromagnetnim, induktivnim merilnim sistemom. **Vodoravna namestitvev.**

Z **elektroniko Absolute** in velikim prikazovalnikom za preprosto odčitavanje. Enkratna nastavitev ničelne točke, ki do naslednje zamenjave baterije (pribl. 1,5 leta) ostane absolutna ničelna točka. Najvišja natančnost tudi pri velikih hitrostih meritev. Funkcija ZERO/ABS – nastavitev ničelne točke in preklop med relativnimi in absolutnimi meritvami.

Funkcija:

IP66: Obstajajo zaščita pred močnim vodnim curkom oz. začasnim poplavljanjem, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primerno za merilne naloge in preverjanja orodnih strojev, naprav itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Celotna dolžina L ₂	209 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Masa	390 g
Dolžina merilne letve L ₁	185 mm
Merilno območje	0 - 100 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Točnost	0,03 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 66
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Vgradna pomična merila

Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

Pribor

Oddajnik Tip S11E	498966 S11E
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497085 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497085 D1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975