

Mitutoyo**Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 87****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480300 87
GTIN	4946368226101
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). **Kladice so skrbno kaljene in ročno lepane. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom:** Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.

Vsebina:

Korak 0,001: 9 kos 1,001–1,009

Korak 0,01: 49 kos 1,01–1,49 mm

Korak 0,5: 19 kos 0,5–9,5 mm

Korak 10,0: 10 kos 10–100 mm

Tehnični opis

Število merilnih kladic	87
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1

Trdota	65 - 67 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 87	020850 87
DAkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 87	020860 87