

**Mitutoyo**
**Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 103**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480300 103
GTIN	4946368225876
Razred artikla	44A

**Opis**
**Izvedba:**

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). **Kladice so skrbno kaljene in ročno lepane. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom:** Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

**Točnost 1** za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.

**Vsebina:**

po 1 kos z mero: 1,005 mm  
 Korak 0,01: 49 kos 1,01–1,49 mm  
 Korak 0,5: 49 kos 0,5–24,5 mm  
 Korak 25,0: 4 kos 25–100 mm

**Tehnični opis**

Število merilnih kladic	103
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1
Trdota	65 - 67 HRC

Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

### Storitve

DAkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 103	020860 103
KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 103	020850 103