

**Garant****Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 1,17mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 481030 1,17   |
| GTIN                  | 4045197208576 |
| Razred artikla        | 41L           |

**Opis****Izvedba:**

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.

**Točnost 0** kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. **Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.**

**Napotek:**

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

**Tehnični opis**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nazivna mera         | 1,17 mm   |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu               |
| Standard             | DIN EN ISO 3650                                   |
| Kakovost             | 0   |
| Material             | legirano specialno jeklo,<br>kaljeno in popuščano |
| Kalibriranje         | L2  |

Vrsta izdelka

Merilne kladice

**Storitve**

DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice maksimalna dolžina 100 mm

028140 100

Kalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike maksimalna dolžina 100 mm

028060 100