

HOLEX**Garnitura vzporednih kladic Točnost 2, Število merilnih kladic: 87****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480500 87
GTIN	4045197208286
Razred artikla	42K

Opis**Izvedba:**

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 – 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane. **Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:** vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Točnost 2 za delo in nastavitve v proizvodnji.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 0,5; 1,0 mm

Korak 0,001: 9 kos 1,001–1,009 mm

Korak 0,01: 50 kos 1,01 – 1,5 mm

Korak 0,5: 17 kos 2 – 10 mm

Korak 10,0: 9 kos 25 – 100 mm

Tehnični opis

Število merilnih kladic	87
Standard	DIN EN ISO 3650

Kakovost	2
Trdota	64 - 66 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

Kalibriranje Garnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 87	020850 87
DAkS-kalibriranje Garnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 87	020860 87