

**HOLEX****Garnitura vzporednih kladic Točnost 2, Število merilnih kladic: 103****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	480500 103
GTIN	4045197208293
Razred artikla	42K

**Opis****Izvedba:**

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 – 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane. **Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:** vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

**Točnost 2** za delo in nastavitve v proizvodnji.

**Vsebina:**

po 1 kos z mero: 0,5; 1,0; 50; 75; 100 mm

Korak 0,01: 50 kos 1,01 – 1,5 mm

Korak 0,5: 47 kos 2,0–25 mm

**Tehnični opis**

Število merilnih kladic	103
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	2

Trdota	64 - 66 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

**Storitve**

KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 103	020850 103
DAkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 103	020860 103