

**Ploščata pila, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	510200 100
GTIN	4009215016710
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 Form A

Napotek:

Izvedba pile z ročajem, na voljo pod art. 510201.

Tehnični opis

Presek	12×3 mm
Dolžina brez nasadila	100 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2 (polfini)
Nasek	2
Vrsta naseka	Polfini
Oblika	A
Opis oblike	ploščata, s topim koncem
Površine pile	3
vkj. z ročajem za pilo	ne
Standard	DIN 7261

Vrsta izdelka

Delavniške pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

Pribor

Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 95 mm	519600 95
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 90 mm	519510 90
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 100 mm	519550 100
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 80 mm	519400 80
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40