

**Stereo mikroskop, Tip: EZ410****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Razred artikla	49B

Opis**Izvedba:**

Stereo Zoom mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Zaradi velikosti gumbov za nastavljanje, ki je prilagojena obliki rok in možnosti nastavljanja občutljivosti gumbov za nastavljanje je ta mikroskop primeren za dolgotrajno in neutrujajoče delo. Razdalja oči je individualno nastavljiva.

Folijska tipkovnica s 3 načini osvetlitve od zgoraj s 5 svetlečimi diodami.

Tehnični opis

Ø vidnega polja	5,7 - 25 mm
regulacija osvetlitve	da
Optični sistem	10° Greenough parfokalno
Delovna razdalja	100 mm
Vpogledni kot	60 stopinj
Povečava	4,4:1

Povečava (x-krat)	8 - 35
Osvetlitev od zgoraj	Na izbiro so 3 metode: maksimalna svetlost s 5 svetlečimi diodami, poševna osvetlitev od zgoraj s 3 svetlečimi diodami in površinska črna svetloba z 2 svetlečima diodama.
Masa	5,4 kg
Sistem LED osvetlitve	Vgrajen, neodvisen ali kombiniran vklop osvetlitve od zgoraj in od spodaj.
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi