

**Garant****Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 1,39mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	481030 1,39
GTIN	4045197208798
Razred artikla	41L

**Opis****Izvedba:**

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.

**Točnost 0** kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. **Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.**

**Napotek:**

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

**Tehnični opis**

Nazivna mera	1,39 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	0
Material	legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Kalibriranje	L2

Vrsta izdelka

Merilne kladice

**Storitve**Kalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike  
maksimalna dolžina 100 mm

028060 100

DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice maksimalna  
dolžina 100 mm

028140 100