



Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	480450 32
GTIN	4045197208200
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 – 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane. **Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:** vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Točnost 1 za preverjanje kontrolnih meril in šablon.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,000; 1,005; 50 mm

Korak 0,01: 10 kos 1,01–1,10 mm

Korak 0,1: 9 kos 1,20 – 2,0 mm

Korak 1,0: 8 kos 3,0–10 mm

Korak 10,0: 2 kos 20–30 mm

Tehnični opis

Število merilnih kladic	32
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1

Trdota	64 - 66 HRC
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

DAkkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 32	020860 32
KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 32	020850 32