

**Garant****Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 1,4mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 481030 1,4    |
| GTIN                  | 4045197208804 |
| Razred artikla        | 41L           |

**Opis****Izvedba:**

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.

**Točnost 0** kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. **Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.**

**Napotek:**

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

**Tehnični opis**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu               |
| Nazivna mera         | 1,4 mm  |
| Standard             | DIN EN ISO 3650                                   |
| Kakovost             | 0   |
| Material             | legirano specialno jeklo,<br>kaljeno in popuščano |
| Kalibriranje         | L2  |

| Vrsta izdelka   | Merilne kladice |
|---|-----------------|
| <b>Storitve</b>   |                 |
| Kalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike<br>maksimalna dolžina 100 mm | 028060 100      |
| DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice maksimalna<br>dolžina 100 mm         | 028140 100      |