

Garant**Spiralni svedri HSS-E, dolgi VA, neprevlečeni, Ø DC h8: 2,6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116070 2,6
GTIN	4045197027252
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Profilno brušeni. Debelina in naraščanje jedra je običajno. Površina svetla. S koničenjem oblike C.

Prednosti:

Za vrtanje z vrtnimi pušami ali **na poglobljeno ležečih mestih.**

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Napotek:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s **kotom konice 142°** za izboljšano procesno varnost.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Nazivni Ø D _c	2,6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm/v
Dolžina utorov L _c	62 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D _s	2,6 mm
Celotna dolžina L	95 mm
Standard	DIN 340
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	58,1 mm

Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Kot spirale	35-40 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	5 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		