



Stereo mikroskop, Tip: A60S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop z območjem povečave od 5 × do 30 ×, ki je primeren tako za opazovanje detajlov kot tudi za pregledovanje. Zaradi patentirane tehnologije FusionOptics™ nudi Leica A60 globino ostrine 13,6 mm na najnižji stopnji povečave – zamudno fokusiranje višjih opazovancev odpade.

- **Edinstvena globina ostrine (13,6 mm).**
- **46 mm polje opazovanja.**
- **Ergonomično delo zaradi velike delovne razdalje (122 mm).**
- **Antistatično ohišje iz umetne mase.**
- **Vklj. z LED-obročno svetilko z 10 stopnjami osvetlitve.**
- **Snemljiv difuzor za zmanjševanje odboja.**

Stojalo z vrtljivo roko.

- **Za enake opazovance.**
- **Lastna ozemljilna točka na podstavku.**
- **Posebno velika trdnost namestitve za delo pri veliki povečavi.**

Uporaba:

Idealen za industrijsko pregledovanje, montažo in kontrolo kakovosti.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim priključnim kablom.

Dodatni pribor:

Osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Tehnični opis

Sistem LED osvetlitve	16 Med Power SMT LED
Širina noge	266 mm
Optični sistem	Greenough, z Fusion Optics™
maksimalni previs	560 mm
Ø vidnega polja	46 mm
Povečava	6 : 1
maksimalna globina ostrine	13,6 mm
Delovna razdalja	122 mm
Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj	5600 K
Povečava (x-krat)	5 - 30
Vpogledni kot	38 stopinj
Dolžina noge	230 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi

Pribor

Osvetlitev od spodaj Tip BLI	491777 BLI
------------------------------	------------