



## Stereo mikroskop, Tip: A60F



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

StereoZoom mikroskop z območjem povečave od 5 × do 30 ×, ki je primeren tako za opazovanje detajlov kot tudi za pregledovanje. Zaradi patentirane tehnologije FusionOptics™ nudi Leica A60 globino ostrine 13,6 mm na najnižji stopnji povečave – zamudno fokusiranje višjih opazovancev odpade.

- **Edinstvena globina ostrine (13,6 mm).**
- **46 mm polje opazovanja.**
- **Ergonomično delo zaradi velike delovne razdalje (122 mm).**
- **Antistatično ohišje iz umetne mase.**
- **Vklj. z LED-obročno svetilko z 10 stopnjami osvetlitve.**
- **Snemljiv difuzor za zmanjševanje odboja.**

Stativ s pomično roko.

- **Enostavno iskanje opazovanca v x in y smeri.**
- **Enostavno nastavljanje višine za različne višine opazovanja.**
- **Maksimalni prihranek prostora zaradi pritrditve s pritrdilno spono.**

#### Uporaba:

Idealen za industrijsko pregledovanje, montažo in kontrolo kakovosti.

#### Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim priključnim kablom.

#### Dodatni pribor:

Osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

### Tehnični opis

Povečava	6 : 1
maksimalna globina ostrine	13,6 mm
maksimalni previs	995 mm
Delovna razdalja	122 mm
Vpogledni kot	38 stopinj
Sistem LED osvetlitve	16 Med Power SMT LED
Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj	5600 K
Optični sistem	Greenough z Fusion Optics™
Ø vidnega polja	46 mm
Povečava (x-krat)	5 - 30
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi

---

## Pribor

Osvetlitev od spodaj Tip BLI	491777 BLI
------------------------------	------------