

**Okrogla pila, nasek 1 (grobi), Dolžina brez nasadila: 150mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 514100 150    |
| GTIN                  | 4009215017854 |
| Razred artikla        | 56B           |

**Opis****Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

**S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.**

**Uporaba:**

**Kakovostne pile** za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

**Standard:**

**DIN 7261 Form F**

**Tehnični opis**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dolžina brez nasadila       | 150 mm              |
| Premer                      | 6,3 mm              |
| Značilnost blagovnega imena | nasek 1 (grobi)     |
| Nasek                       | 1                   |
| Vrsta naseka                | Grobi               |
| Oblika                      | F                   |
| Opis oblike                 | okrogla             |
| Površine pile               | nasek z vseh strani |
| vklj. z ročajem za pilo     | ne                  |
| Standard                    | DIN 7261            |
| Vrsta izdelka               | Delavniške pile     |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| INOX              | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Les               | primerno         |                |            |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm          | 519600 110    |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm                      | 519400 100    |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 90 mm                      | 519510 90     |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm                     | 519550 110    |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 100 mm                     | 519510 100    |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm | 576000 115X40 |