



Garnitura zvitkov brusnega traku (A), rjavi, z magazinom KK 114 F, 40 mm × 50 m



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 557950 |
| GTIN | 2050001024657 |
| Razred artikla | 56V |

Opis

Izvedba:

Gosto pletena bombažna tkanina z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Zelo močna vezava zrn, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.

Tip **VSM KK 114 F**: rjava tkanina, **za ekstremno visoke obremenitve**. Ta kakovost ima **zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju** in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefirala.

Magazin je napolnjen s 5 zvitki art. 557700 – zrnatosti 60, 80, 120, 150, 240 (širina 40 mm, dolžina 50 m).

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Tip **VSM KK 114 F**: rjava tkanina, **za ekstremno visoke obremenitve**. Ta kakovost ima **zelo dobro prilagodljivost oblike, je odporna proti olju in petroleju** in jo lahko vzdolžno prepognete ali odtrgate, ne da bi se scefirala. Magazin je napolnjen s 5 zvitki art. 557700 – zrnatosti 60, 80, 120, 150, 240 (širina 40 mm, dolžina 50 m).

Uporaba:

Za ročno brušenje kovin, primerna pa tudi za obdelavo vseh ostalih materialov.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------------|
| Serijska | KK114F |
| Brusno sredstvo | Običajni korund |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Kratice za brusno sredstvo | A |
| Širina svitka | 40 mm |
| Dolžina svitka | 50 m |
| Značilnost blagovnega imena | 40 mm × 50 m |
| Vrsta izdelka | Brusna tkanina |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Magazin za 5 zvitkov 20–50 mm × 50 m | 557960 |
| Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F Zrnatost 120 | 557700 120 |
| Zvitek brusnega traku (A), rjave barve KK 114 F Zrnatost 240 | 557700 240 |

| | |
|---|------------|
| Zvitek brusnega traku (A), rjave barveKK 114 F Zrnatost 150 | 557700 150 |
| Zvitek brusnega traku (A), rjave barveKK 114 F Zrnatost 80 | 557700 80 |
| Zvitek brusnega traku (A), rjave barveKK 114 F Zrnatost 60 | 557700 60 |