

**Okrogla pila, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	514200 100
GTIN	4009215017809
Razred artikla	56B

**Opis****Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

**S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.**

**Uporaba:**

**Kakovostne pile** za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

**Standard:**

**DIN 7261 Form F**

**Napotek:**

Izvedba pile z ročajem, na voljo pod art. 514201.

**Tehnični opis**

Dolžina brez nasadila	100 mm
Premer	4 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2 (polfini)
Nasek	2
Vrsta naseka	Polfini
Oblika	F
Opis oblike	okrogla
Površine pile	nasek z vseh strani
vkj. z ročajem za pilo	ne
Standard	DIN 7261

Vrsta izdelka

Delavniške pile

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

**Pribor**

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm

576000 115X40

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm

576000 100X25

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm

576000 80X20