

**Okrogla pila, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	514200 250
GTIN	4009215017922
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 Form F

Napotek:

Izvedba pile z ročajem, na voljo pod art. 514201.

Tehnični opis

Dolžina brez nasadila	250 mm
Premer	9,2 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2 (polfini)
Nasek	2
Vrsta naseka	Polfini
Oblika	F
Opis oblike	okrogla
Površine pile	nasek z vseh strani
vkj. z ročajem za pilo	ne
Standard	DIN 7261

Vrsta izdelka

Delavniške pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm

576000 115X40

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm

576000 80X20

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm

576000 100X25