




## Večnamenska ploščata pila z ročajem, specialni nasek, Dolžina brez nasadila: 250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	515000 250
GTIN	4009215074680
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Ploščate pile s topim koncem, z lopatasto oblikovanimi zobmi in širokimi lomilci opilkov omogočajo učinkovito piljenje ob majhnem telesnem naporu – pile se ne zamažejo – opilki proti padejo iz utorov pile.

**Širši stranici imata specialni nasek, od tega ena stran z utorom za lomljenje opilkov za najbolj učinkovito piljenje. Hrbtna stran z neprekinjenim nasekom za posebej fino obdelavo površine. Konec pile je top.** Ročaj iz umetne mase z izvrtino za obešanje.

#### Uporaba:

**Kakovostne pile** za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

### Tehnični opis

Presek	25x6,3 mm
Dolžina brez nasadila	250 mm
Vrsta izdelka	Večnamenske pile

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno
INOX	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno

## Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20