



Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 1,005mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	481050 1,005
GTIN	4045197209283
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega specialnega jekla.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.

Izvedba enaka kot pri art. 480450.

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

Nazivna mera	1,005 mm
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1
Material	legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Kalibriranje	L2

Vrsta izdelka

Merilne kladice

StoritveKalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike
maksimalna dolžina 100 mm

028060 100

DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice maksimalna
dolžina 100 mm

028140 100