

**Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 1,36mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 481050 1,36 |
| GTIN | 4045197209689 |
| Razred artikla | 42K |

Opis**Izvedba:**

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega specialnega jekla.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.

Izvedba enaka kot pri art. 480450.

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|--------------|---|
| Nazivna mera | 1,36 mm |
| Standard | DIN EN ISO 3650 |
| Kakovost | 1 |
| Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
| Kalibriranje | L2 |

Vrsta izdelka

Merilne kladice

StoritveKalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike
maksimalna dolžina 100 mm

028060 100

DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice maksimalna
dolžina 100 mm

028140 100