



Podnožje za merilni mikroskop, Širina × globina: 1500X700 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Razred artikla	41M

Opis

Izvedba:

Ogrodje iz zvarjene jeklene pločevine, na eni strani zaobljena delovna plošča iz beolina, robovi so na vseh straneh obloženi s trakom iz 3 mm debelega grafita. S praktično odlagalno polico iz jeklene pločevine. Vklj. s sistemom zaklepanja GARANT.

Primerno za :

Video merilne mikroskope GARANT z merilnim območjem maks. X=200/Y=100.

Opremljenost:

Predal s prednjo višino (levo): 60; 300; 300 mm

Lakiranje:

Ogrodje aluminijsko bela RAL 9006, predali jekleno modra RAL 5011.

Višina delovne mize: 840 mm

Nosilnost predalov/polic: 100 kg

Debelina plošče: 50 mm

Izvlek predala: 90 %

Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Uporabna širina predalov: 490 mm

Uporabna globina predalov: 520 mm

Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu: 1000 kg

Masa: 124 kg

Tehnični opis

Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	1000 kg
Uporabna širina predalov	490 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	124 kg
Uporabna globina predalov	520 mm
Število predalov	3
Višina delovne mize	840 mm
Nosilnost predalov/polic	HSK-A 100 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala	90 %
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek