

Garant**Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	481030 9
GTIN	4045197209092
Razred artikla	41L

Opis**Izvedba:**

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

Vel. 0,5 do 10 – presek = 30 × 9 mm.

Vel. 11 do 500 – presek = 35 × 9 mm.

Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.

Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti. **Vključno z referenčnim poročilom o preizkusu.**

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

Nazivna mera	9 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	0
Material	legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Kalibriranje	L2

Vrsta izdelka

Merilne kladice

StoritveKalibriranje Merilne kladice iz jekla ali keramike
maksimalna dolžina 100 mm

028060 100

DAkkS-kalibriranje jeklene merilne kladice maksimalna
dolžina 100 mm

028140 100