



## LED obročna svetilka s krmiljenjem segmentov



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492230
GTIN	4045197330192
Razred artikla	49K

### Opis

#### Izvedba:

Nevtralna bela svetloba (40 svetlečih diod, temperatura svetlobe 5900 K), brezstopenjska zatemnitev. Izbira segmentov (1/4 kroga) in rotiranje (levo/desno) za doseganje optimalnih kontrastov. Homogena osvetlitev in delovanje brez migetanja zaradi enosmerne napetosti. Življenjska doba diode 25.000 ur. Vtičnica ESD za razpršitev statičnega naboja. Robustna, vitka izvedba glave svetilke, notranji  $\varnothing$  66 mm, vklj. z adapterjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s krmilno enoto, mednarodnim omrežnim napajalnim delom (100–240 V) in adapterjem iz  $\varnothing$  66 mm na 58 mm.

#### Dodatni pribor:

Pribor: adapter  $\varnothing$  66 mm na 60 mm art. 492232 vel. 66/60, difuzor art. 492232 vel. DIFF, garnitura polarizacijskih filtrov art. 492232 vel. FILTER.

#### Napotek:

Adapter za objektivne z drugačnim  $\varnothing$  (Zeiss, Leica, Nikon) po ponudbi.

### Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
$\varnothing$ obročne svetilke	66 mm
Barvna temperatura	5900 K
Višina obročne svetilke	25 mm
Vrsta izdelka	Svetilna enota za merilno sredstvo

---

**Pribor**

Pribor za LED obročno svetilko Tip FILTER

492232 FILTER

Pribor za LED obročno svetilko Tip LIGHT

492232 LIGHT

Pribor za LED obročno svetilko Tip 66/60

492232 66/60

Pribor za LED obročno svetilko Tip DIFF

492232 DIFF