

**Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713T, 15×330 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558223 120
GTIN	4018875677346
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi brusni trak z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA) za visoko sposobnost odstranjevanja. **Nenehno samodejno ostrenje** omogoča v primerjavi z običajnim korundom **daljšo življenjsko dobo** pri **pri večji zmogljivosti** in enakomerni kakovosti površine. T-tkanina (robustna-fleksibilna) s **posebno prilagodljivostjo**, za obdelavo tudi ozkih radijev na ročno vodenih strojih.

Uporaba:

Za obdelavo vseh **jekel in jeklenih zlitin, litega železa** ter nž-kovin.

Napotek:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	120
Serija	Ozobje ZK713T
Kratka za brusno sredstvo	ZA

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	15 mm
Dolžina brusnega traku	330 mm
Značilnost blagovnega imena	15×330 mm
Vrsta izdelka	Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	35-40 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32-38 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-25 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	32-38 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	25-30 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20-25 m/s	H
INOX	primerno	18-30 m/s	
Ti	primerno	10-20 m/s	
GG(G)	primerno	30-45 m/s	K
Les	primerno	23-26 m/s	
suho	primerno		