

## Rezkana pila, ploščata s topim koncem, polfina, Dolžina brez nasadila: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	519120 300
GTIN	2050001696236
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

**Rezkane pile** se odlikujejo z izredno **ostrino**, ki nastanejo z rezkanjem utorov z optimalno oblikovanimi prostori za opilke v telesu pile. Zaradi tega pila dobro odvaja opilke mehkih materialov in materialov, ki se mažejo. **Pile se ne zamažejo.**

**Ploščate s topim koncem, rezkane s 3 strani.**

### Tehnični opis

Presek	31×7 mm
Dolžina brez nasadila	300 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Razdalja med rezili pribl.	2 mm
Oblika	A
Značilnost blagovnega imena	polfina
Standard	DIN 7264
za material	Jeklo, jeklena litina, baker, medenina, bron itd.
Vrsta izdelka	Rezkane pile

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 900 N/mm	primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno

## Pribor

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm	519510 125
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 160 mm	519400 160
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm	519550 120
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20