

Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v pločevinastem etuiju



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	518950
GTIN	2050001029829
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Iglaste pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. **Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo.** Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Gotove pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Iglaste pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

6-delna garnitura ključavničarskih pil s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.

Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.

Z ročajem iz trdega lesa.

Tehnični opis

Standard	DIN 7283
Število ključavničarskih pil	6
Vrsta izdelka	Ključavničarske pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		

Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno
INOX	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno

Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25