



## Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	518970
GTIN	4009215005103
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Iglaste pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. **Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo.** Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Gotove pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Iglaste pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

6-delna garnitura ključavničarskih pil s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.

Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.

Z ročajem iz trdega lesa.

Standard: DIN 7283

### Tehnični opis

Standard	DIN 7283
Število ključavničarskih pil	6
Vrsta izdelka	Ključavničarske pile

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

## Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm

576000 100X25

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm

576000 115X40

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm

576000 80X20