

**Garant****Držalo za pehanje utorov, dolgo Ø DS 25 mm, Za utore od širine m: 2mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290350 2
GTIN	4045197882691
Razred artikla	29K

## Opis

### Pazi:

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

### Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

## Tehnični opis

Vijak	290399 1
Uporabna dolžina $L_1$	34,5 mm
Za utore s širino m	2 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	7,03 mm
Srednji premik $L_3$	3,65 mm
Ø držala	25 mm
Ø nosilca rezil $D_1$	6,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala $L_5$	90 mm

Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

---

**Pribor**

Pritrdilni vijak Tip 1	290399 1
------------------------	----------