




Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbici nasek 2, z lesenim ročajem, Dolžina brez nasadila: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	517240 250
GTIN	4009215169935
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v **robustnih najlonskih rolo torbica**h.

Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.

Z ročajem iz trdega lesa.

Nasek 2 = polfini.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Obseg dobave:

5-delna garnitura pil s po eno **ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo**.

Tehnični opis

Dolžina brez nasadila	250 mm
Nasek	2
Standard	DIN 7261

Vrsta izdelka

Delavniške pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami
L1 80X20 mm

576000 80X20

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami
L1 100X25 mm

576000 100X25

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami
L1 115X40 mm

576000 115X40