

Rezkana pila, polokrogla, groba, Dolžina brez nasadila: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	519160 300
GTIN	2050001696274
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Rezkane pile se odlikujejo z izredno **ostrino**, ki nastanejo z rezkanjem utorov z optimalno oblikovanimi prostori za opilke v telesu pile. Zaradi tega pila dobro odvaja opilke mehkih materialov in materialov, ki se mažejo. **Pile se ne zamažejo.**

Polokrogla vbočena, z delno topim koncem, nasek le na zunanji strani.

Tehnični opis

Presek	27×9 mm
Dolžina brez nasadila	300 mm
Stopnja preciznosti	groba
Razdalja med rezili pribl.	3 mm
Oblika	D
Značilnost blagovnega imena	groba
Standard	DIN 7264
za material	Lahke in mehke kovine, umetne mase, les, usnje itd.
Vrsta izdelka	Rezkane pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		

Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
GG(G)	pogojno primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno

Pribor

Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm	519510 125
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm	519400 140
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 160 mm	519400 160
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm	519550 120