

Rezkana pila, ploščata s topim koncem, groba, Dolžina brez nasadila: 250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	519110 250
GTIN	2050001696199
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Rezkane pile se odlikujejo z izredno **ostrino**, ki nastanejo z rezkanjem utorov z optimalno oblikovanimi prostori za opilke v telesu pile. Zaradi tega pila dobro odvaja opilke mehkih materialov in materialov, ki se mažejo. **Pile se ne zamažejo.**

Ploščate s topim koncem, rezkane s 3 strani.

Tehnični opis

Dolžina brez nasadila	250 mm
Presek	26×7 mm
Stopnja preciznosti	groba
Razdalja med rezili pribl.	3 mm
Oblika	A
Značilnost blagovnega imena	groba
Standard	DIN 7264
za material	Lahke in mehke kovine, umetne mase, les, roževina, usnje itd.
Vrsta izdelka	Rezkane pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
GG(G)	pogojno primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno

Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm	519600 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519550 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm	519510 125
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519510 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm	519550 120
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm	519400 140
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20