



## Rašpla za les, ploščata s topim koncem, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	519300 250
GTIN	4009215006858
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile **svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.**

#### Ploščata s topim koncem

### Tehnični opis

Presek	25×6,3 mm
Dolžina brez nasadila	250 mm
Nasek	nasek 2 (polfini)
Oblika	A
Standard	DIN 7263
Vrsta izdelka	Rašple za les

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		

Les

primerno

**Pribor**

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm

576000 100X25

Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm

519600 110

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm

576000 115X40

Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm

519600 120

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm

519510 125

Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm

519400 140

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm

519550 120

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm

519510 110

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm

576000 80X20

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm

519550 110