

**Karoserijska pila 350 × 36 × 4,7 mm, Ozobljenje: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	519200 2
GTIN	4007220016244
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Rezila so na obeh straneh radialno rezkana iz celega. Zgornje strani **zaobljene** izvedbe – kar **preprečuje praske** na obdelovancu zaradi roba pile. Posebna oblika rezil in pozitivni cepilni kot zagotavljata veliko učinkovitost.

Nasek na 2 stranicah.**Uporaba:**

Za vse vrste obdelave pločevine, zlasti v **avtomobilski industriji** in **gradnji karoserij** ter pri **popravilih**. **S temi karoserijskimi pilami lahko dosežemo gladke površine brez prask, ki jih lahko lakiramo brez predhodnega poliranja.**

Tehnični opis

Ozobljenje	2
Razdalja med rezili pribl.	2,5 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Presek	36×4,7 mm
Celotna dolžina	350 mm
Vrsta izdelka	Karoserijska pila

Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami
L1 115X40 mm

576000 115X40

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami
L1 80X20 mm

576000 80X20

Nastavljivo držalo za karoserijsko pilo 350 mm Tip KFH350

519215 KFH350