



Pila za ostrenje velike žage, nasek 3 (fini) ploščata, ravni robovi, Dolžina brez nasadila: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	518500 250
GTIN	4009215005455
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Posebna kakovost, enojni nasek; pile so primerne predvsem za ostrenje jeklenih listov žag, ki so namenjene za rezanje lesa. Te pile zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Nasek na vseh stranicah.** Z ostrimi robovi.

Tehnični opis

Presek	25×5 mm
Dolžina brez nasadila	250 mm
Oblika	E
Standard	DIN 7262
Vrsta izdelka	Pile za ostrenje žag

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		

Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno
INOX	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	pogojno primerno

Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm	519400 140
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm	519600 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm	519510 125
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519550 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519510 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm	519550 120
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20