

**HOLEX****Garnitura pil z dvokomponentnim ročajem, 5-delna v rolo-torbici, nasek 2,  
Dolžina brez nasadila: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	517420 250
GTIN	4045197185013
Razred artikla	52A

**Opis****Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v **robustnih najlonskih rolo torbica**. Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.

**Nasek 2** = polfini.

Z ročajem iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem.

**Uporaba:**

**Kakovostne pile** za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

**Obseg dobave:**

**5-delna** garnitura pil s po eno **ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo**.

**Tehnični opis**

Dolžina brez nasadila	250 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2
Nasek	2
Standard	DIN 7261

Število posamičnih pil	5
Vrsta izdelka	Delavniške pile

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

## Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40