

**Ključavničarska pila, nasek 2 Dolžina 100 mm, Tip: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	518700 7
GTIN	4009215081404
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Ključavničarske pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. **Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo.** Surovci so izsekani in brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Izdelane pile imajo idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Ključavničarske pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

Napotek:

Za ročaje za pile glejte art. 519600; 519400; 519510 in 519550.

Tehnični opis

Presek	10×0,8 mm
Opis oblike	ploščata s topim koncem, zelo tanka
Standard	DIN 7283
Vrsta izdelka	Ključavničarske pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno		

INOX	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno

Pribor

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 90 mm	519510 90
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 95 mm	519600 95
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 80 mm	519400 80
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 100 mm	519550 100